

品番：EA764BM-42

品名：LANケーブルL型下出変換アダプタ(CAT6A STP)



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 02:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1913ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADT-RJ6A-LD
カラー	ブラック	コネクタ形状	RJ-45シールドオス・メスコネクタ RJ-45メス 下出し
結線仕様	ストレート結線	規格	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
アダプタ構造	STP	対応PoE規格	IEEE802.3af・at・bt
対応PoE通称	PoE・PoE+・PoE++	サイズ	W19.2×D54.3×H22.3mm
重量	約18g		

RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。

パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。

耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。

STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.