

品番 : EA764BY-124B

品名 : 280x180x44mm [24ポート]スイッチングハブ



販売価格	30,600円(税抜)／33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜)／33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 19:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エレコム	型番	EHC-G24MN-HJW
色	ホワイト	筐体材質	メタル
ポート数	24	重量	1,770g
規格	IEEE802.3ab/IEEE802.3u /IEEE802.3	接続方式	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T
スイッチング方式	ストア&フォワード	バッファメモリー	512Kbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御	IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、 バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)	電源	AC100~240V
サイズ	約280.0(W)×約180.0(D)×約44.0(H)mm(本体のみ)	主な付属品	専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、マグネット:4個、マグネット取付ネジ:4個、安全にお使いいただくために:1枚

放熱性に優れた1000BASE-T対応の電源内蔵のメタル筐体スイッチングハブ

全ポート、Auto MDI/MDI-X機能に対応

省エネ法に準拠した省電力機能で、最大約79/80%節電

メイン基板に電解コンデンサを不使用で、長寿命設計を実現

ループ検知機能を搭載。LEDランプの点滅によりループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。

作業音が気にならない静音ファンレス設計

AC電源ケーブルにトラッキング対策付き

底面に「マグネット」を装備していますので、スチール製のデスク、その他家具などに固定することができます。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

EU RoHS指令準拠

代替品

	<p>品番 EA764BY-124C コメント 違い:重量</p>
---	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.