

品番：**EA764BY-146**

品名：[USB TypeC] ドッキングステーション(4K3画面出力)



販売価格	78,900円 (税抜) / 86,790円(税込)		
カタログ価格	78,900円(税抜) / 86,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 11:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1896ページ		



USB Type-Cケーブル1本の接続で最大3台のディスプレイに画面出力できるドッキングステーション。USB PD(PowerDelivery)最大100W給電対応。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVDK10
<USBハブ>			
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0 /1.1上位互換)	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
コネクタ形状	パソコン接続側/USB Type-C USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタメス×1 (アップストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタメス×1 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタメス×4 (正面×1、背面×3) (ダウンストリーム) ※充電専用USB Aコネクタメス×1 (Quick Charge最大18Wまで)	電源	セルフパワー

供給電流	USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W) USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500mA USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA※背面3ポートは3ポート合計で最大2000mAまで	PD対応	対応
変換先コネクタ	RJ-45、HDMI、DisplayPort、オーディオ		
<LANポート>			
規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。	伝送速度(理論値)	1000Mbps、100Mbps、10Mbps
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	アクセス方式	CSMA/CD
対応プロトコル	IPv4、IPv6	ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
<映像出力ポート>			
ポート形状	HDMIタイプA(19pin)メス×2、DisplayPortメス×1	対応解像度	HDMI 1/最大解像度/3840×2160(30Hz) HDMI 2/最大解像度/3840×2160(60Hz) DisplayPort/最大解像度/3840×2160(60Hz) ディスプレイ3台接続時最大解像度 HDMI 1/3840×2160(30Hz) HDMI 2/3840×2160(60Hz) DisplayPort/3840×2160(60Hz)
最大対応解像度	4K/60Hz	デュアルディスプレイ出力	対応※トリプルディスプレイ出力対応
<オーディオ>			
ジャック形状	3.5mm 4極ミニジャック×1		
<共通仕様>			
総ポート数	8ポート	サイズ	W44×D90×H139mm
重量	約560g	材質	本体/アルミ
ケーブル長	USB Type-Cケーブル/1m DisplayPort-HDMIケーブル/1m	ACアダプタ	有
動作温度	0℃～40℃	動作湿度	10%～85%(結露なきこと)
セット内容	本体、ACアダプタ(120W)×1、AC電源コード(1.8m)×1、USB Type-C	対応機種	USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応

	<p>ケーブル(USB3.2/5A対応)(1m)×1、DisplayPort-HDMI変換ケーブル(1m)×1、スタンド×1、取扱説明書(保証書)×1</p> <p>《制限事項》※本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続して下さい。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。</p> <p>※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。※本製品はUSB PD (Power Delivery) 対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しない場合がございます。</p>		<p>しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ</p>
<p>対応OS</p>	<p>Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.15～10.12、OS X 10.11～10.8、Mac OS X 10.7～10.6</p>		
<p>USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)、各種USBデバイス、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。</p>			
<p>自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。</p>			
<p>HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。(HDMI 1ポートは最大4K/30Hz)</p>			
<p>ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。3台接続時の最大解像度は3840×2160(60Hz×2、30Hz×1)までサポートします。</p>			
<p>本製品のDisplayPortからHDMI入力ディスプレイへの接続に使用できる、DisplayPort-HDMI変換ケーブル付きです。</p>			
<p>USB Type-Cでの「USB Power Delivery (USB PD)」に対応しており、本製品から接続のノートパソコンへ最大100W(20V/5A)までの給電が行えます。</p>			
<p>USB Power Delivery (USB PD) 最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品とノートパソコンの接続に使用できるUSB Type-Cケーブル付きです。</p>			
<p>専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを準備する必要がなく、接続のノートパソコンへも安定して給電することができます。</p>			
<p>Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。</p>			


パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。

ドッキングステーションの前面には充電専用USBポート、USBハブ(USB A/USB Type-C)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き差し頻度が高い機器の使用に便利です。

コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。

専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。

代替品

	<p>品番 EA764BY-146A</p> <p>コメント メーカー型番変更</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.