

品番：EA764BY-146A

品名：[USB TypeC] トッピングステーション(4K3画面出力)



販売価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
カタログ価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



USB Type-Cケーブル1本の接続で3台のディスプレイに4K/60Hzの滑らかな映像が出力できる!

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CV DK20
USBポート			
ポート数	合計4ポート USB Type-Cメス(10Gbps)×1 USB Aメス(10Gbps)×1 USB Aコネクタ(USB2.0)×2	供給電流	USB Type-Cコネクタ(10Gbps)/最大900mA USB Aコネクタ(10Gbps)/最大900mA USB Aコネクタ(USB2.0)/1ポートあたり最大500mA
LANポート			
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応	対応規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)
オーディオ端子			
ジャック形状	3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1		
映像出力ポート			
対応出力ディスプレイ数	3台	ポート数	HDMI×3ポート DisplayPort×2ポート

共通仕様			
対応画面数	4K/60Hz×3画面出力	電源	バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
本体消費電力	15W	USB PD最大入力	100W / 85W(USB Type-Cケーブル)
全ポート数	10in1	対応OS	Windows 11・10 macOS (Sequoia) 15, macOS (Sonoma) 14, macOS (Ventura) 13
サイズ	約214(W)×D83(D)×28(H)mm	重量	約362g
付属品	USB Type-Cケーブル1m (USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠)、取扱説明書(保証書)	動作温度	0℃~40℃
動作湿度	5%~90% ※結露なきこと		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.