

品番：EA764BY-154

品名：[USB3.0A] ドッキングステーション



販売価格	27,500円(税抜)／ 30,250円(税込)		
カタログ価格	27,500円(税抜)／30,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/06 15:23現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

USBケーブル1本でHDMI/DVIディスプレイ出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるUSB3.0ドッキングステーション

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVDK1
サイズ(W×D×H)mm	181.5×77.2×31.1	重量(g)	365
電源	ACアダプタ	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
供給電流	最大1.5A(前面1ポートのみ-USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポート(USB BC1.2対応))最大900mA(1ポートあたり-USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポート)最大500mA(1ポートあたり-USB2.0ポート) ※全ポート合計で最大3Aまで<映像出力部>	コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)USB2.0
対応OS	Windows 10・8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit) ※Windows 10(バージョン1607【Aniversary update】)は、画面複製モードのみ非対応です。	ポート数	6ポート
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	付属品	ACアダプタ(DC5V/4A)、ドライバCD、専用スタンド、USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ケーブル(1m)

USBケーブル1本でHDMI/DVIディスプレイ出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)ドッキングステーションです。
頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。
オフィスなどではスマートに接続し、会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけです。会議終了後にはUSBケーブル1本を接続するだけですぐに様々な機器を利用できます。
USBポートからのディスプレイ増設 (HDMI・DVI) に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード) を実現できます。
フルHD (1920×1080)、WUXGA (1920×1200)、QWXGA (2048×1152) までをサポートしており大画面での作業が可能です。
USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) 対応だから超高速なデータ転送が可能です。アクセスしやすい前面にUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)×2ポートを搭載し、そのうち1ポートはUSB BC1.2規格に対応した最大1.5A出力を可能にしています。※USB BC1.2 (USB Battery Charging Specification Revision1.2) 規格は急速充電を目的とした規格であり最大1.5Aまでの給電を可能としています。
背面にはUSB2.0×4ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0/1.1機器をUSBケーブル1本の接続で快適に使用できます。
Gigabit Ethernet (1000BASE-T) に対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイクも接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 ＜制限事項＞※本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続してください。USB ハブ、増設のUSBポートでは利用できません。※本製品はHDCP機能には対応していません。※本製品では著作権保護された映像 (ブルーレイ映画など) を再生出力することはできません。※グラフィックボードが2枚以上搭載されたパソコンでは本製品はご使用になれません。※ご使用のパソコンによってはスクリーンモード、省電力機能に対応していないことがあります。※本製品に接続したディスプレイにコマンドプロンプトをフルスクリーンで表示することはできません。※DirectX、OpenGLなどのAPIは対応していません。※クローンモード (ミラーモード) での動画再生は対応していません。※ノートパソコン、タブレット使用時の3画面同時ミラーモード (クローンモード) 出力はできません。最大2画面までのミラーモード出力になります。※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試ください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません) ※本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがあります。これは本製品の仕様です。※本製品はUSBポートから映像・LAN信号・オーディオ信号などを変換し出力・入力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。必ず対応機種以上のスペックを持つパソコン環境にてご利用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

代替品

	品番 EA764BY-154A コメント 変更点:形状
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.