

品番 : EA764BY-154A

品名 : [USB3.2A] ドッキングステーション



販売価格	31,000円(税抜)／34,100円(税込)		
カタログ価格	31,000円(税抜)／34,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 07:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1938ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVDK7
総ポート数	9ポート	インターフェース規格	USB仕様Ver.3.2Gen1準拠
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12～10. 15、OS X 10.8～10.11、Mac OS X 10.6・10.7	サイズ	187.8(W)×76.9(D)×31.1(H) mm
重量	217g	付属品	ACアダプタ(DC5V/4A)、ドライバ CD、専用スタンド、パソコン接続用 USBケーブル×1
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1. 5Mbps	コネクタ形状(USBハブ部)	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Bコネ クタ メス(アップストリーム)×1 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネ クタ メス(ダウンストリーム)×2 USB2.0 Aコネクタ メス(ダウンスト リーム)×4
コネクタ形状(映像出	HDMIタイプA(19PIN)メス×2	供給電流	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネ

力)			タ/1ポートあたり最大900mA USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500mA
対応解像度	2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75)、640×480(60/72/75/85Hz)	デュアルディスプレイ出力	対応
規格(LANポート部)	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)	通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式	CSMA/CD	ポート構成	RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegotiation対応 ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモdem、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに 対応している必要があります。
ジャック形状(オーディオ)	音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック×1 マイク入力端子 3.5mmミニジャック×1		
Type-C接続とUSB3.2A接続どちらでも接続できHDMIディスプレイ2台へ出力可能なドッキングステーション。			
頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。			
USBポートからのディスプレイ増設(HDMI・DVI)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。			
オフィスなどではスマートに接続し、会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけです。会議終了後にはUSBケーブル1本を接続するだけですぐに様々な機器を利用できます。			
ヘッドホン、マイク接続可能			
パソコンとの接続方法はUSB Type-C接続、または汎用性の高いUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続に対応しており、幅広いパソコンとの接続が可能です。			
HDMIディスプレイ2台への出力が可能でUSBケーブル1本の接続で手軽にデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。			
背面にはUSB2.0×4ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。			
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続することができます。			

パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)・マイクも接続でき、USBスピーカー/ヘッドホン・マイクとして利用することができます。

<ご注意>

本製品はPD(Power Delivery)充電には対応していませんのでノートパソコンへの充電には別途ACアダプタ接続が必要です。

<制限事項>

※本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。

※本製品はHDCP機能には対応しておりません。

※本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。

※DirectX、OpenGLなどのAPIは対応しておりません。

※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差しお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。

※本製品はWindowsOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)

※本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますこれは本製品の仕様です。

※本製品はUSBポートから映像・LAN信号・オーディオ信号などを変換し出力・入力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。

必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。

※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.