

品番：EA764BY-160

品名：[USB TypeC] トッキングハブ (VGAポート付)



販売価格	9,040円(税抜)／9,944円(税込)		
カタログ価格	9,040円(税抜)／9,944円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/04 01:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1938ページ		



VGAの増設ができるType-Cハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCV1BK
<USBハブ部>			
インターフェース規格	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver2.0 /1.1上位互換) ※USB3.2 Gen1は USB-IF (USB Implementers Forum) によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1 (ダウンストリームPD3.0 100W対応) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス (アップストリーム/パソコン接続側)	供給電流	最大/720mA (全ポート合計) ※バスパワー使用時。 ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 ※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。
電源	セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用	PD対応	対応

	した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。		
PD仕様	100W 20V 5A		
＜映像出力部＞			
ポート形状	VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス ※DisplayPort Alt mode対応。 ※USB2.0で接続の場合は映像出力には対応していません。	対応解像度	最大1920×1200(60Hz)
デュアルディスプレイ	対応		
＜共通仕様＞			
サイズ	約W103×D52×H15mm	重量	約70g
ケーブル長	約50cm	セット内容	本体、面ファスナー、取扱説明書・保証書
総ポート数	4ポート	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
対応OS	Windows 11・10macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS		

	(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15 ChromeOS	
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。		
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。		
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。		
USB Type-C接続での「DisplayPort Alternate Mode」に対応しているのでソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）を実現できます。		
VGAポートを搭載しVGA対応のモニターへの出力もできます。		
USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。		
USB Type-Cでの「USB Power Delivery (USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.