

品番：**EA764BY-161**

品名：[USB Type C] ドッキングハブ



販売価格	15,600円 (税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 16:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1897ページ		



VGA、HDMI、LANポート、カードリーダーを搭載したUSBType-Cハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH13S2
サイズ(W×D×H)mm	126×61.2×14	重量(g)	132
電源	セルフパワー/バスパワー両対応	総ポート数	6ポート
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	コネクタ形状	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1
インターフェース	USB 3.2 Gen1	対応OS	Windows 11・10 macOS 12・11, macOS 10.12~10.15 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。
付属品	USB Type-C接続ケーブル(約3cm・30cm)		

USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。

Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけ

けでさっと持ち運ぶことができます。

「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。

USB Type-Cでの「USB Power Delivery (USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。

Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。※パソコンとの接続は付属のケーブルを使用してください。

SDカード、microSDカードの読み書きができます。

収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついであり、モバイルでも会社でも便利に使用できます。＜制限事項＞※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD (Power Delivery) 対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器 (PD対応) には対応していません。※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.