

品番：EA764BY-164

品名：[USB Type C] ドッキングハブ



販売価格	10,400円(税抜)／ 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/07 00:52現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1938ページ		



Type-CポートをLANポートとHDMIに変換する機能を搭載した持ち運びに便利なUSB3.1ハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH16BK
サイズ(W×D×H)mm	90×60×16	重量(g)	60
電源	バスパワー/セルフパワー	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
カラー	ブラック<USBハブ部>	インターフェース	USB3.2 Gen1
対応OS	Windows 11・10(64bit/32bit) macOS 12・11、macOS 10.12～10.15 iPadOS 13～14 Chrome OS	総ポート数	4ポート

- Type-CポートをLANポートとHDMIに変換する機能を搭載した持ち運びに便利なUSB3.1ハブ
- Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
- USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
- ギガビットのLANに対応しています。
- 「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) のスーパースピードモード (5Gbps) 〈理論値〉に対応しています。※USB 3.2 Gen2には対応していません。

USB Type-Cでの「USB Power Delivery (USB PD)」に対応しており、本製品経由で接続したパソコンへの給電も可能です。※USB PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。

＜ご購入前にご確認ください＞※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0) (5Gbps) [理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)に対応しておりますがUSB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)の理論値 (5Gbps) の転送速度を保証するものではありません。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA764BY-164A</td></tr><tr><td>コメント</td><td>サイズ : 80(W)x40(D)x14(H)mm</td></tr></table>	品番	EA764BY-164A	コメント	サイズ : 80(W)x40(D)x14(H)mm
品番	EA764BY-164A				
コメント	サイズ : 80(W)x40(D)x14(H)mm				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.