

品番 : EA764BY-164A

品名 : [USB Type C] ドッキングハブ



販売価格	8,970円(税抜) / 9,867円(税込)		
カタログ価格	8,970円(税抜) / 9,867円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 19:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



映像やネットワークをケーブル1本で一括接続できるマルチ変換アダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCMHL1BK
総ポート数	4ポート	インターフェース規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OS	Windows 11・10 macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.14~10.15 iPadOS 13~17 iOS 17 ChromeOS	サイズ	80(W)×40(D)×14(H)mm
重量	約40g	電源	バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
最大データ転送速度	5Gbps(理論値)	コネクタ形状	USB Type-C
ケーブル長	約30cm	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ iPad ChromeOS搭載パソコン

付属品	面ファスナー、取扱説明書	
Type-C1本でHDMI・LANなどが接続できるマルチ変換アダプタです。		
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。		
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。ギガビットのLANに対応しています。		
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。		
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。		
<p>＜ご購入前にご確認ください＞</p> <p>※本製品の最大転送速度はUSB 5Gbps[理論値]になります。</p> <p>※本製品はUSB 5Gbpsに対応しておりますが理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。</p> <p>※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。</p> <p>※USB Type-C接続のモニターには対応していません。</p>		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.