

品番：EA764BY-167

品名：[USB Type C] ドッキングハブ(HDMI+LAN付)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 14:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1897ページ		



アルミ素材でHDMIポートとLANポートを搭載

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCHLP7S-1
コネクタ形状	USB Type-C	対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
ケーブル長	約1m	ケーブルタイプ	ケーブル一体型
ポート数	4ポート	最大データ転送速度(理論値)	5Gbps
USB Type-Cメス/USB 5Gbps	1ポート	供給電流	最大1500mA (全ポート合計/バスパワー時) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
電源供給方式	バスパワー/セルフパワー(電源接続時)	USB PD入力ポート	あり
USB PD最大入力	100W ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示	対応出力ディスプレイ数	1台

	示されることがありますが、使用上問題ありません。		
最大対応解像度	4K/60Hz ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode (DP1.4以上)に対応している必要があります。 ※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。	最大対応解像度/リフレッシュレート	3840×2160
HDCP	2.2、2、1.4	HDMI	1ポート
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。	対応規格	IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
伝送速度(理論値)	1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps (USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。	アクセス方式	CSMA/CD
動作条件	温度0℃～45℃(結露なきこと) 湿度10%～85%(結露なきこと)	ドライバ	不要
全ポート数	4	サイズ	約W106×D23.5×H17.4mm
重量	約77g	セット内容	取扱説明書、ケーブルタイ
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad	対応OS	Windows 11・10 macOS (Sequoia) 15, macOS (Sonoma) 14, macOS (Ventura) 13, macOS (Monterey) 12, macOS (BigSur) 11 Android 12, 11 iOS 17 iPadOS 13～17 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。↓《ご注意》 ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。 ※USB Type-C接続のモニターには対応していません。 ※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt

Mode)
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cマルチ変換アダプタです。

Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。

USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。

USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。

Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。

取回しのしやすいケーブル長1mのロングケーブル仕様です。

※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.