

品番：EA764BY-169

品名：[USB Type C] ドッキングハブ(LANポート付)



販売価格	9,190円(税抜) / 10,109円(税込)		
カタログ価格	9,190円(税抜) / 10,109円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1897ページ		



HDMI ON・OFFスイッチ付、LANポート搭載

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-5TCHLP16GM
コネクタ形状	USB Type-C	対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
USB PD最大出力	90W	ケーブル長	約30cm
ケーブルタイプ	ケーブル一体型	USBポート数	2ポート
最大データ転送速度	5Gbps(理論値)	USB Aメス/USB 5Gbps	2ポート
供給電流	最大1500mA (全ポート合計/バスパワー時) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。	電源供給方式	バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
本体消費電力	10W	USB PD入力ポート	あり

USB PD最大入力	100W ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。	対応出力ディスプレイ数	1台
最大対応解像度	4K/60Hz ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode (DP1.4以上)に対応している必要があります。 ※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。	最大対応解像度/リフレッシュレート	3840×2160
HDCP	2、1.4	HDMI	1ポート
LANポート形状	RJ-45ポート (Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。	対応規格	IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
伝送速度 (理論値)	1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps (USB3.2 Gen1) 接続時のみ1000BASE-Tに対応します。	アクセス方式	CSMA/CD
動作条件	温度0℃～40℃ (結露なきこと) 湿度0%～90% (結露なきこと)	セット内容	※取説はWEBのみです。
ドライバ	不要	サイズ	約W133×D30×H14mm
重量	約61g	対応機種	<p>&lt;パソコン&gt; Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン</p> <p>※USBポート (Type-Cメス) を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。</p> <p>※USB5Gbps (USB3.2 Gen1) の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps (USB3.2 Gen1) ポートが必要です。</p> <p>※USB Type-C接続のモニターには対応していません。</p> <p>※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)</p> <p>※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。</p> <p>※各解像度に対応したケーブルやテレ</p>

			ビ、ディスプレイが必要です。 <対応規格> USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF (USB Implementers Forum) によりUSB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) が名称変更されたもので同じ規格です。 <対応規格 (LANポート)> IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
対応OS	Windows 11・10 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11 Android 14・15 iOS 17・18 iPadOS 14・14.5・15・16・17・18 ChromeOS		

HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBドッキングハブです。

ケーブル一体型です。

接続先のディスプレイをボタン一つでON・OFFができます。

接客時のZOOM会議などに最適です。

断線につよいメッシュケーブルタイプです。

HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード) を実現できます。

USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。

USB5Gbps (3.2 Gen1) USB A×2、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。

USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。

※PD 100W対応

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co., Ltd.