品番: EA764BY-16BA

品名: 215x130x30mm [16ポート]スイッチングハブ



| 販売価格 | 19,600円 (税抜)/21,560円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 19,600円(税抜)/21,560円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/07/05 19:30現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | | | | | |







仕様

| メーカー | エレコム | 型番 | EHC-G16MN-HJW |
|-------------|--|----------|---|
| 色 | ホワイト | 筐体材質 | メタル |
| ポート数 | 16 | 重量 | 950g |
| 規格 | IEEE802.3ab/IEEE802.3u /IEEE802.3 | 接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード | バッファメモリー | 512Kbytes(各ポートに動的割当て) |
| フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、 バックプレッシャ(ハーフデュプレックス 時) | 電源 | AC100~240V |
| サイズ | 約215.0(W)×約130.0(D)×約44.0 (H)mm(本体のみ) | 主な付属品 | 専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8 m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター: 1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、マグネット:4個、マグネット取付ネジ:4個、安全にお使いいただくために:1枚 |

放熱性に優れた1000BASE-T対応の電源内蔵のメタル筐体スイッチングハブ

全ポート、Auto MDI/MDI-X機能に対応

省エネ法に準拠した省電力機能で、最大約79/80%節電

メイン基板に電解コンデンサを不使用で、長寿命設計を実現

ループ検知機能を搭載。LEDランプの点滅によりループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。

作業音が気にならない静音ファンレス設計

AC電源ケーブルにトラッキング対策付き

底面に「マグネット」を装備していますので、スチール製のデスク、その他家具などに固定することができます。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

EU RoHS指令準拠

代替品



品番 EA764BY-16BB

コメント 違い:重量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.