

品番：EA764BY-16BC

品名：215.5x125x40mm [16ポ°-ト]スイッチングハブ



販売価格	20,900円(税抜) / 22,990円(税込)		
カタログ価格	20,900円(税抜) / 22,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 11:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



最大消費電力が従来機種(EHC-G16MN2-HW)より33%ダウンの省エネモデル

仕様

メーカー	エレコム	型番	EHC-G16MN4-HW
ポート数	16	規格	IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3
接続方式	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T	スイッチング方式	ストア&フォワード
通信方式	フルデュプレックス、ハーフデュプレックス	フローコントロール制御	IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
コネクタ形状	RJ-45×16	適合ケーブル	1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上、 100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、 10BASE-T:UTPカテゴリ3以上
バッファメモリー	512Kbytes(各ポートに動的割り当て)	スイッチングファブリック	32.0Gbps
最大パケット転送能力	23.8Mpps	パケット転送速度	1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、 148,809パケット/秒(100Mbps)、 14,880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレス登録数	8,192件(全ポート合計)	ジャンボフレーム	対応(15Kbytes)
電源	AC100V~240V ±10%(50/60Hz)	消費電力	7.5W(最大)

発熱量	約27.0kJ/h(最大)	省電力機能	らくらく節電E対応 (IEEE 802.3az)
エネルギー消費効率	0.5W/Gbps	最大実効伝送速度	16.0Gbps
盗難防止	セキュリティスロットなし	設置方法	水平設置、壁掛け(間隔:120mm)、 19インチラックマウント、 マグネット(別売EHB-EX-MG4使用)
動作時環境条件	温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)	保管時環境条件	温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF	673,000時間@25℃、 221,000時間@50℃	適合規格	VCCI Class A
サイズ	215.5(W)×125(D)×42(H)mm	重量	約820g(本体のみ)
筐体材質	メタル	カラー	ホワイト
付属品	専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚		

ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体16ポートハブ

作動音が気にならない静音ファンレス設計、静寂性が求められる場所への導入にも最適

長寿命設計を実現、メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。

ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用

らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現

正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。

放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能

付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことが可能

ACケーブル抜け防止バンド付属、ジャンボフレーム対応

EU RoHS指令準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.