

品番：EA764BY-172

品名：スイッチングハブ(ギガ対応/8ポート/メタル筐体)



販売価格	5,450円(税抜)／5,995円(税込)		
カタログ価格	5,450円(税抜)／5,995円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/28 14:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1906ページ		



1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体8ポートスイッチングハブです

仕様

メーカー	エレコム	型番	EHC-G08MA-B
ポート数	8	規格	IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
接続方式	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T	電源	AC100～240V±10% 50/60Hz
サイズ	約126(W)×53(D)×25.6(H)mm(本体のみ)	重量	約165g(本体のみ)
付属品	専用ACアダプター(約1.2m) 安全にお使いいただくために	材質	筐体:メタル
伝送速度	1000Mbps(1000BASE-T)、 100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)	消費電力	5.2W(最大)
カラー	ブラック	適合規格	VCCI ClassB
コネクタ形状	RJ-45×8	適合ケーブル	1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上、 100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、 10BASE-T:UTPカテゴリ3以上

パケット転送速度	1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、 148,809パケット/秒(100Mbps)、 14,880パケット/秒(10Mbps)	スイッチング方式	ストア&フワード
通信方式	フルデュプレックス、ハーフデュプレックス	フローコントロール制御	IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、 バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
Auto MDI/MDI-X	対応	オートネゴシエーション	対応
バッファメモリー	768Kbytes(各ポートに動的割当て)	スイッチングファブリック	16.0Gbps
最大パケット転送能力	11.9Mpps	MACアドレス登録数	4,000件(全ポート合計)
ジャンボフレーム	対応(15Kbytes)	ノンブロッキング	対応
EAP透過機能	非対応	BPDU透過機能	非対応
ループ検知・防止機能	非対応	PoE仕様	非対応
電源仕様	専用ACアダプター	発熱量	約18.8kJ/h(最大)
省電力機能	らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)	エネルギー消費効率	0.7W/Gbps
最大実効伝送速度	8.0Gbps	冷却ファン	なし
盗難防止	セキュリティスロットなし	設置方法	水平設置、壁掛け
壁掛け用穴	あり	動作時環境条件	温度:0℃～40℃ 湿度:10%～90%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件	温度:－20℃～70℃ 湿度:5%～90%(ただし結露なきこと)	MTBF	248,000時間:@25℃ 184,000時間:@40℃
1000BASE-T対応のACアダプター電源のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。			
コンパクトで場所を取らない設計です。			
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。			
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。			
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。			
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。			
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。			
EU RoHS準拠(10物質)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.