品番：EA764BY-174

品名：ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ(ｷﾞｶﾞ対応/8ﾎﾟｰﾄ/ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ筐体)

販売価格	4,600円（税抜）／ 5,060円（税込）			
カタログ価格	4,600円（税抜）／5,060円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/03 10:30現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1946ページ			

仕様

メーカー	エレコム	型番	EHC-G08PA3-W
ポート数	8	規格	IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
接続方式	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T	電源	AC100～240V±10% 50/60Hz
サイズ	約129.6(W)×58.6(D)×21.3(H)mm (本体のみ)	重量	約95g(本体のみ)
付属品	専用ACアダプター(約1.2m)×1個、安全にお使いいただくために×1枚	伝送速度	1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
消費電力	5.0W(最大)	カラー	ホワイト
適合規格	VCCI ClassB	材質	筐体：プラスチック
コネクタ形状	RJ-45×5	適合ケーブル	1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
パケット転送速度	1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、	コネクター形状	RJ-45×8

	14,880パケット/秒(10Mbps)		
設置方法	水平設置、壁掛け	スイッチング方式	ストア&フォワード
通信方式	フルデュプレックス、ハーフデュプレックス	フローコントロール制御	IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
バッファメモリー	768Kbytes(各ポートに動的割当て)	スイッチングファブリック	16.0Gbps
最大パケット転送能力	11.9Mpps	パケット転送速度	1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレス登録数	4,000件(全ポート合計)	発熱量	約18.0kJ/h(最大)
省電力機能	らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)	エネルギー消費効率	0.7W/Gbps
最大実効伝送速度	8.0Gbps	測定時のポート速度	1Gbps
動作時環境条件	温度:0℃～40℃、湿度:10%～90%(ただし結露なきこと)	保管時環境条件	温度:−20℃～70℃、湿度:5%～90%(ただし結露なきこと)
MTBF	25℃:243,000時間、40℃:184,000時間		

1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。

メーカー従来機種より容積比で約61%サイズダウン。コンパクトで場所を取らない設計です。

ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。

作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。

らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。

小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です

ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。

AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ジャンボフレーム(15Kbytes)、ノンブロッキング対応

EAP透過機能、ループ検知・防止機能、PoE仕様非対応

冷却ファンなし

壁掛け用穴あり

盗難防止セキュリティスロットなし

EU　RoHS準拠(10物質)

代替品

品番　EA764BY-174A

コメント　ｻｲｽﾞ:140(W)x84.5(D)x34(H)mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.