品番: EA764BY-187

品名:ギガビット対応SFPモジュール(MAX 10km)



販売価格	<b>30,700円</b> (税抜)/ 33,770円(税込)				
カタログ価 格	30,700円(税抜)/33,770円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 11:39現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1948ページ				











1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります

## 仕様

メーカー	エレコム	型番	EHB-EX-SFPGBW-P
コネクタ形状	1芯LCコネクタ	伝送距離	10km
サイズ	56.6×14.6×13.0mm	ポート数	1
接続方式	1000BASE-BX	ネットワークタイプ	IEEE802.3z
通信速度	1000Mbps	光波長	EHB-EX-SFPGBW13:1,310nm EHB-EX-SFPGBW14:1,490nm
適合ケーブル	9/125μmSM型シングルモード光ファ イバーケーブル(LCコネクタ)	入力電圧	3.3V
消費電力	EHB-EX-SFPGBW13:最大0.82W EHB-EX-SFPGBW14:最大0.99W	適合規格	VCCIClassB
付属品	安全にお使いいただくために:1枚	重量	19g
光送信レベル	EHB-EX-SFPGBW13:最大/-3dBm 最小/-9dBm、 EHB-EX-SFPGBW14:最大/-3dBm 最小/-9dBm	光受信レベル	EHB-EX-SFPGBW13:最大/-1dBm 最小/-21dBm、 EHB-EX-SFPGBW14:最大/-1dBm 最小/-21dBm
許容損失	12dB	MTBF	EHB-EX-SFPGBW13:1,479,000時間、

			EHB-EX-SFPGBW14:1,365,000時間
発熱量	EHB-EX-SFPGBW13:最大約2.96kJ /h、 EHB-EX-SFPGBW14:最大約3.57kJ /h	動作時環境条件	温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)
保管時環境条件	温度:-40℃~85℃ 湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)		

1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。

100m超えの離れた場所に設置している通信機器同士を光ファイバーで接続!

製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。

スイッチングハブなどの通信機器に装備されたSFPポートに、光ファイバーを挿し込むだけの簡単取り付けで大容量高速通信が可能になります。

1芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。

夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働を提供する動作温度50℃に対応。設置環境を気にせずお使いいただけます。

本製品はEHB-EX-SFPGBW13とEHB-EX-SFPGBW14のSFPモジュールが2個同梱されており、これらを組み合わせることでお使いいただけます。

※この組み合わせ以外ではお使いいただけませんので、ご注意ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.