

品番：**EA764BY-188**

品名：[USB Type-C]ドッキングステーション



販売価格	25,700円 (税抜) / 28,270円 (税込)		
カタログ価格	25,700円 (税抜) / 28,270円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/21 22:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



HDMIの映像出力端子を2ポート備えた最大4K×2画面映像出力ができるドッキングステーション

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVDK21
〈PC接続端子〉			
コネクタ形状(PC接続端子)	USB Type-C	対応規格	USB 10Gbps (USB3.2 Gen2 / USB3.1 Gen2) 準拠
USB PD最大出力	85W	ケーブル長	100cm
ケーブルタイプ	ケーブル着脱		
〈USBポート〉			
ポート数	7ポート	最大データ転送速度	10Gbps (理論値)
USBポート	Type-Cメス/USB 10Gbps 2ポート USB Aメス/USB 10Gbps 1ポート USB Aメス/USB 5Gbps 4ポート	供給電流	USB 10Gbps Type-C(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W) USB Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500mA USB Aコネクタ(10Gbps/5Gbps)/1ポートあたり最大900mA USB Aコネクタ(10Gbps/5Gbps)/合計最大3000mAまで

〈電源〉			
電源供給方式	バスパワー/セルフパワー(電源接続時)	本体消費電力	15W
USB PD入力ポート	あり	USB PD最大入力	100W
〈映像出力ポート〉			
対応出力ディスプレイ数	2台	最大対応解像度	4K/60Hz
最大対応解像度/リフレッシュレート	ディスプレイ1台接続時/3840×2160 (4K/60Hz) ディスプレイ2台接続時/3840×2160 (4K/30Hz)×2画面 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。	HDMI	2ポート
〈共通仕様〉			
サイズ	155(W)×70(D)×20(H)mm	動作温度	5℃～40℃
動作湿度	10%～85% ※結露なきこと	重量	約200g
全ポート数	10in1	対応機種	10Gbps以上の転送速度に対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode (DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.15	付属品	USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)
USB Type-Cケーブル1本で、ディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができるHDMI映像出力端子を2ポート搭載			
HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K(3840×2160)解像度に対応。			
7ポートのUSBハブポートを搭載。複数の機器をまとめて接続できます。			
USBハブポートはUSB Type-CとUSB Aの両方の機器に対応。幅広い機器を接続できます。			
最大10Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズ。			
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応。			
別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら、同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。			
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応。専用ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。			

Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。

〈ご注意〉

※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode (DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。

※すべての機器で動作を保証するものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.