

品番：EA764BY-203

品名：[USB TypeC] ドッキングステーション(3画面/4K対応)

	販売価格	31,000円(税抜)／ 34,100円(税込)		
	カタログ価格	31,000円(税抜)／34,100円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 06:01現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



ノートパソコンの下に設置可能な省スペースタイプ。HDMI 2ポート搭載で、最大2台のディスプレイへの4K映像出力に対応、5ポートUSBハブ仕様

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVDK14
＜PC接続端子＞			
コネクタ形状	USB Type-C	対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
USB PD最大出力	85W	ケーブル長	50cm
ケーブルタイプ	ケーブル型	ポート数	5ポート
最大データ転送速度(理論値)	5Gbps	USB Type-Cメス/USB 5Gbps	1ポート
USB Aメス/USB 5Gbps	4ポート	供給電流	USB Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大900mA USB Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA

電源供給方式	バスパワー/セルフパワー（電源接続時）	本体消費電力	15W
USB PD入力ポート	あり	USB PD最大入力	100W
〈映像出力ポート〉			
対応出力ディスプレイ数	2台	最大対応解像度	4K/60Hz
最大対応解像度/リフレッシュレート	ディスプレイ1台接続時/3840×2160（4K/60Hz） ディスプレイ2台接続時/3840×2160（4K/30Hz）×2台 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode（DP1.4以上）に対応している必要があります。	HDMI	2ポート
〈LANポート〉			
ポート形状	RJ-45ポート（Auto MDI/MDI-X）、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。	対応規格	IEEE802.3（10BASE-T）、IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3ab（1000BASE-T）
伝送速度（理論値）	1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps（USB3.2 Gen1）接続時のみ1000BASE-Tに対応します。	アクセス方式	CSMA/CD
対応プロトコル	IPv4、IPv6		
〈オーディオ端子〉			
ジャック形状	3.5mm 4極ミニジャック（マイク・ヘッドホン端子兼用）×1		
〈共通仕様〉			
動作条件	温度0℃～40℃ 湿度5%～90%（結露なきこと）	ドライバ	不要
全ポート数	10	サイズ	W260×D90×H22mm
重量	約360g	セット内容	本体、取扱説明書・保証書
対応機種	DisplayPort Alternate Mode（DP1.4以上）に対応しているWindows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ	対応OS	Windows 11・10 macOS（Sonoma）14、macOS（Ventura）13、macOS（Monterey）12、macOS（BigSur）11、macOS 10.15～10.12
〈制限事項〉 ・本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続して下さい。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ・4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。			

・本製品はUSB PD (Power Delivery) 対応ですが全てのUSB 5Gbps Type-C搭載機器 (PD対応) には対応しておりません。 ・本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししてお試ください。これは本製品の不具合・故障ではありません。 ・本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません) ・対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとパソコンを持ち運ぶことができます。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応しています。
USB機器を最大5台まで接続できるUSB Aポート×4、USB Type-Cポート×1の5ポートUSBハブ仕様です。USBポートの少ないパソコンでもマウス、キーボード、ハードディスクなど複数のUSB機器を接続できます。
HDMIを使用した映像出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。
USB Power Delivery (USB PD) 規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
Gigabit Ethernet (1000BASE-T) に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
ノートパソコンを乗せることでスタンドとしても利用できます。ノートパソコンに傾斜を付けることで快適なキー入力をサポートします。
〈ご注意〉 ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode (DP1.4以上) に対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※すべての機器で動作を保証するものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.