

品番：EA764BY-205

品名：[USB TypeC] ドッキングステーション(2画面/LAN付)



販売価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/30 23:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1898ページ		



HDMIの映像出力端子を2ポート備えた2画面映像出力ができるコンパクトタイプ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVDK15
<PC接続端子>			
コネクタ形状	USB Type-C	対応規格	USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF (USB Implementers Forum) によりUSB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) が名称変更されたもので同じ規格です。
USB PD最大出力	85W	ケーブル長	1m
ケーブルタイプ	ケーブル着脱		
<USBポート>			
ポート数	4ポート	最大データ転送速度 (理論値)	5Gbps
USB Type-Cメス/USB 5Gbps	1ポート	USB Aメス/USB 5Gbps	2ポート

USB Aメス/USB 2.0	1ポート	供給電流	USB Type-Cコネクタ/最大900mA USB Aコネクタ(5Gbps)/1ポートあたり最大900mA USB Aコネクタ(USB2.0)/最大500mA
<電源>			
電源供給方式	バスパワー/セルフパワー(電源接続時)	本体消費電力	15W
USB PD入力ポート	あり	USB PD最大入力	100W
<映像出力ポート>			
対応出力ディスプレイ数	2台	最大対応解像度	4K/60Hz
最大対応解像度/リフレッシュレート	ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz) ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。	HDMI	2ポート
<LANポート>			
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。	対応規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
伝送速度(理論値)	1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。	アクセス方式	CSMA/CD
対応プロトコル	IPv4、IPv6		
<共通仕様>			
動作強肩	温度5℃～40℃ 湿度10%～85%(結露なきこと)	ドライバ	不要
全ポート数	7	サイズ	W125×D62×H19mm
重量	約112g	セット内容	本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)
対応機種	DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ	対応OS	Windows 11・10 macOS(Sonoma)14、macOS

(Ventura) 13、macOS (Monterey)
12、macOS (BigSur) 11、macOS
10.15~10.12

〈制限事項〉

- ※本製品はパソコン本体のUSB 5Gbps Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
- ※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
- ※本製品はUSB PD (Power Delivery) 対応ですが全てのUSB 5Gbps Type-C搭載機器 (PD対応) には対応していません。
- ※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししてお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
- ※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません (表示しません)。
- ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドockingステーションです。

HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。

※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。

映像出力の他に、各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載しています。

USB Power Delivery (USB PD) 規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。

自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。

USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。

LAN端子を搭載していないので、無線LAN環境が構築された社内や家庭での利用に最適です。

コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。

《ご注意》

- ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode (DP1.4以上) に対応しているパソコンでご使用いただけます。
- ※すべての機器で動作を保証するものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.