

品番：EA764BY-25B

品名：137x81.5x32mm [5ポ-ト]スイッチングハブ



販売価格	7,690円(税抜) / 8,459円(税込)		
カタログ価格	7,690円(税抜) / 8,459円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/18 17:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1946ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	EHC-G05PN4-JW
ポート数	5	規格	IEEE802.3ab/IEEE802.3u /IEEE802.3
接続方式	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T	電源	AC100~240Vz
サイズ	137(W)×81.5(D)×32(H) mm	重量	185g
付属品	AC電源ケーブル(1.8m):1本、ゴム足4個・マグネット(本体取付済)、安全にお使いいただくために:1枚	スイッチング方式	ストア&フォワード
通信方式	フルデュプレックス、ハーフデュプレックス	フローコントロール制御	IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
AutoMDI/MDI-X	対応	オートネゴシエーション	対応
コネクタ形状	RJ-45×5	適合ケーブル	1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
バッファメモリー	512Kbytes(各ポートに動的割り当て)	スイッチングファブリック	10.0Gbps

最大パケット転送能力	7.4Mpps	パケット転送速度	1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、 148,809パケット/秒(100Mbps)、 14,880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレス登録数	8,192件(全ポート合計)	ジャンボフレーム	対応(15Kbytes)
ノンブロッキング	対応	EAP透過機能	対応
BPDU透過機能	対応	ループ検知・防止機能	ループ検知
PoE仕様	非対応	消費電力	2.3W(最大)
発熱量	約8.3kJ/h(最大)	省電力機能	らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
エネルギー消費効率	0.5W/Gbps	最大実効伝送速度	5.0Gbps
測定時のポート速度とポート数	1Gbps:5ポート	冷却ファン	なし
盗難防止	セキュリティスロットなし	設置方法	水平設置、壁掛け、マグネット
壁掛け用穴	あり	動作時環境条件	温度:0℃~40℃、湿度:10%~90% (ただし結露なきこと)
保管時環境条件	温度:-40℃~70℃、湿度:5% ~90%(ただし結露なきこと)	MTBF	1162,000時間@25℃、483,000時間@40℃
適合規格	VCCI ClassB		
EU RoHS指令準拠			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.