

品番 : EA764BY-26

品名 : [5ポート] スイッチングハブ (PoE長距離伝送対応)



販売価格	22,600円(税抜)／24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜)／24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 20:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1947ページ		



最長180mまでPoE給電できる長距離伝送モードを搭載した電源内蔵のPoEスイッチングハブ

## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIGAPOE51
ポート数	5	規格	IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)
サイズ(W×D×H)mm	215×133×42	重量(g)	844
バッファメモリ	128kbytes	スイッチング方式	Store&Forward
ジャンボフレーム	9K	伝送方式	100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート構成	1~4番ポート 1000BASE-T /100BASE-TX/10BASE-TAUTO-MDIXPoE/PoE+5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T(アップリンク専用)	MACアドレステーブル	2K
PoE対応ポート出力	at規格 30W/1ポート (最大)af規格 15.4W/1ポート (最大)全ポート合計70Wまで	サイズ	W215×D133×H42mm

ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。

1～4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。

IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能/60W以上超えるとアラートライトが点灯提示)

DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能です。通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。(低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。)

電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。

金属筐体なので放熱性に優れています。

ファンレス仕様なので、動作音が静かです。

ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。

接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。

リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。

<ご注意>※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。※特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。※風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。※ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。<PoEポート使用時の注意点>※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ5e/6ストレートケーブル、24AWG/23AWG以上のものを選んでください。推奨ケーブル/サンワサプライ製・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T5Tシリーズ ※参考値であり数値を保証するものではありません。※PoE給電による動作する機器を接続する場合は事前に動作検証することを推奨致します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.