

品番：EA764BY-38B

品名：128x 84x30mm [8ポ-ト]スイッチングハブ



販売価格	6,940円(税抜) / 7,634円(税込)		
カタログ価格	6,940円(税抜) / 7,634円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/06 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1946ページ		



#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	EHC-G08MN2-HJW
色	ホワイト	筐体材質	メタル
ポート数	8	重量	約425g
規格	IEEE802.3ab/IEEE802.3u /IEEE802.3	接続方式	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T
電源	AC100~240V	サイズ	約171.5(W)×83.6(D)×30.0(H)mm (本体のみ)
付属品	専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚 ※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付け済み。 ※水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。		

1000BASE-T対応の電源内蔵のメタル筐体スイッチングハブ

メイン基板に電解コンデンサを不使用。長寿命設計を実現

全ポート、Auto MDI/MDI-X機能に対応

省エネ法に準拠した省電力機能で、最大約77/76%節電

ループ検知機能を搭載。LEDランプの点滅によりループ発生をお知らせし、ループ解消を促します。

作動音が気にならない静音ファンレス設計

AC電源ケーブルにトラッキング対策付き

放熱性に優れたメタルケース

小型デザインで設置場所を選びません。  
本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

底面にマグネットを装備していますので、  
スチール製のデスク、その他家具などに固定することができます。

EU RoHS指令準拠

#### 代替品



**品番** EA764BY-38C

**コメント** 消費電力:最大 3.4W

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.