

品番：EA764BY-41

品名：PoEインジェクター(IEEE802.3af/at対応)



販売価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/16 18:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1947ページ		



通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応ネットワークにすることができるPoEインジェクター。ギガ転送に対応。(1ポート)

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIHINJ2
付属品	壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書	規格	IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at
サイズ(W×D×H)mm	62×130×36	重量(g)	300
動作環境	使用時温度/0℃～45℃、使用時湿度/10%～90℃(結露なきこと)	スイッチング方式	Store&Forward
伝送方式	1000Mbps/100Mbps/10Mbps(半二重)、2000Mbps/200Mbps/20Mbps(全二重)	ポート構成	Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート
PoE対応ポート出力	30W		
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。			
通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。			
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。			
ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。			
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。			

電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
※本製品はPoE受電には対応していません。

AUTO-MDIX機能を搭載しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.