

品番 : EA764BY-42A

品名 : PoEエクステンダー(受電・給電対応)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,600円(税抜)／13,860円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 12,600円(税抜)／13,860円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/12/15 19:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1947ページ                      |      |   |



## 仕様

|          |                           |         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー     | サンワサプライ                   | 型番      | LAN-EXPOE2                                                                                                                                                                                                                                    |
| ポート数     | 1                         | 規格      | IEEE802.3(10BASE-T)<br>IEEE802.3u(100BASE-TX)<br>IEEE802.3ab(1000BASE-T)<br>IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)<br>PoE受電ポート IEEE802.3af/at<br>PoE給電ポート IEEE802.3af<br>※本製品自体の消費電力により供給可能電力が低下します。そのため IEEE802.3atの規格値(30W)を供給することはできません。 |
| 伝送方式     | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス      | ポート構成   | 1000BASE-T/100BASE-TX<br>/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE)×1ポート<br>PoEポート(PD)×1ポート                                                                                                                                                      |
| サイズ      | 86.6(W)×79.3(D)×25.8(H)mm | 重量      | 196g                                                                                                                                                                                                                                          |
| 最大伝送速度   | 1000Mbps(1000BASE-T)      | アクセス方式  | CSMA/CD                                                                                                                                                                                                                                       |
| スイッチング方式 | Store&Forward             | PoE対応有無 | 対応                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                          |                                |         |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| PoE対応ポート出力                                                                               | af規格 15.4W/1ポート(最大)            | PoE給電方式 | Alternative A、Alternative B    |
| 消費電力                                                                                     | 約0.88W(最大)                     | 動作環境    | 温度/10~40℃<br>湿度/10~90%(結露なきこと) |
| 保管時環境条件                                                                                  | 温度/-40~70℃<br>湿度/5~90%(結露なきこと) | 材質      | メタル                            |
| 付属品                                                                                      | 壁掛けネジ×2、アンカー×2                 |         |                                |
| PoE受電で動作し、LANケーブルを最大100m延長できるPoEエクステンダー                                                  |                                |         |                                |
| 最大約600m(5台分)延長することができます。                                                                 |                                |         |                                |
| 本体がPoE受電による動作に対応しますので、中継・延長時に電源ケーブルが必要ありません。                                             |                                |         |                                |
| 小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置、マグネット設置にも対応します。                                                   |                                |         |                                |
| 1Gbps(1000Mbps)の通信速度に対応しています。10/100Mbpsに比べて格段に速いデータ転送ができ、動画や画像などの大容量データを扱う場合に最適です。       |                                |         |                                |
| ケーブルのストレート/クロスを自動識別し、接続したケーブルの種類に合わせた動作を行う「AUTO-MDIX」機能に対応。<br>ストレート・クロスのどちらのケーブルでも使えます。 |                                |         |                                |
| プラスチック筐体と比べて耐久性が高いメタル筐体を採用しています。<br>内部の熱を効率良く逃がすことができます。                                 |                                |         |                                |
| マグネットを付属しており、スチールラックなどに貼り付けて設置することができます。                                                 |                                |         |                                |
| 付属のネジを使用することで、壁掛け設置も可能です。<br>また、アンカーを使用すると石膏ボードの壁にも取り付けられるようになります。                       |                                |         |                                |
| LAN信号だけでなくPoE電力も延長することができます。                                                             |                                |         |                                |
| 通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。                                                                     |                                |         |                                |
| 屋内使用専用                                                                                   |                                |         |                                |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.