

品番：EA764BY-50

品名：PoE-USB Type-C変換アダプター



販売価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 12:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1907ページ		



PoE(PowerOverEthernet)をUSBType-Cに変換しタブレットやノートパソコンなどにPD充電をしながらネットワーク通信も可能にするPoE-USBType-C変換アダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-ADPOEC
最大伝送速度	100Mbps(100BASE-TX)	準拠規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(最大90Wまで)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス	ポート構成	100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE)×1 ポート USB Type-C(PD対応)×1ポート
PoE給電方式	Alternative A、Alternative B	適合LANケーブル	UTPカテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの ※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。
消費電力(最大)	約10W	動作時環境条件	温度/0~40℃ 湿度/20~80%(結露なきこと)
保管時環境条件	温度/-20~70℃ 湿度/20~80%(結露なきこと)	筐体材質	プラスチック
セット内容	USB Type-C-Cケーブル(約0.5m) ×1、取扱説明書×1	カラー	ホワイト

サイズ	W100×D60×H20mm	重量	約200g
インターフェース規格	USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠	コネクタ形状 (アップストリーム)	USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス
PD最大出力	60W ※IEEE802.3bt (75W) 以上のPoE給電が必要	対応機種	USB Type-Cコネクタを標準装備しており、PD充電に対応しているWindows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Mac シリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン、iPhone15/16シリーズ ※Nintendo Switch非対応

PoE (Power Over Ethernet) をUSB Type-Cに変換し、パソコンやタブレット、POS端末などにPD給電をしながら安定したデータ通信を行うことができるアダプタです。

本体がPoE電力で動作するので、変換アダプタの設置場所に電源が必要ありません。

IEEE802.3bt (90W) のPoE規格に対応し、最大90WまでのPoE電力入力に対応します。USB Type-CからのPD給電は最大60Wまでに対応します。
※IEEE802.3bt (60W) 以上のPoE給電がある場合に限りです。

最大100m離れた場所に本製品を設置することで電源コンセントなどが無い場所でもパソコンやタブレットなどへPD給電とデータ通信を行うことができます。
※最大100mはLAN規格における理論値であり、実際にLAN通信・PoE給電が可能なケーブル長は最大80m程度以内となります。

通信・給電状況を確認できるLEDを搭載しています。

本製品は屋内使用専用です。

《ご注意》

- ※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのを選んでください。
- ※本製品とUSB Type-C機器間を接続するケーブルは付属のType-C-Cケーブルをご使用ください。
- ※市販のUSB Type-C-Cケーブルを使用する場合は長さ1m以内でPD給電・通信対応のType-C-Cケーブルをご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.