

品番：EA764BY-52

品名：スイッチングハブ(ギガビット対応/5ポート)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 5,940円(税抜)／6,534円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 5,940円(税抜)／6,534円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/31 02:55現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1908ページ                      |      |   |  |

マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。5ポート。

仕様

|                                                                      |                       |          |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                                                                 | サンワサプライ               | 型番       | LAN-GIGAP501BK                                                                                                                         |
| AutoMDI/MDI-X                                                        | 対応                    | 規格       | IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) |
| サイズ(W×D×H)mm                                                         | 99.1×66×25.5          | ポート数     | 5                                                                                                                                      |
| バッファメモリ                                                              | 128kbytes(各ポートに動的割当て) | スイッチング方式 | Store & Forward                                                                                                                        |
| オートネゴシエーション                                                          | 対応(1000/100/10Mbps)   | 伝送方式     | 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)                                                                                                  |
| アクセス方式                                                               | CSMA/CD               | ポート構成    | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート                                                                                   |
| MACアドレステーブル                                                          | 2048                  | 付属品      | ACアダプタ×1、壁掛けセット×1、取扱説明書                                                                                                                |
| 1000BASE-Tに対応した、5ポートスイッチングハブです。                                      |                       |          |                                                                                                                                        |
| ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。<br>※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 |                       |          |                                                                                                                                        |

|                                                                              |     |    |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|
| ファンレス仕様なので、動作音が静かです。                                                         |     |    |        |
| ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。                               |     |    |        |
| 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。             |     |    |        |
| リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。 |     |    |        |
| 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。                                         |     |    |        |
| プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。                                         |     |    |        |
| 重量(g)                                                                        | 105 | 電源 | AC100V |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.