

品番：EA764BY-53

品名：スイッチングハブ(ギガビット対応/8ポート)



販売価格	7,610円(税抜) / 8,371円(税込)		
カタログ価格	7,610円(税抜) / 8,371円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 04:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1908ページ		

マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。8ポート。

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIGAP801BK
AutoMDI/MDI-X	対応	規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
サイズ(W×D×H)mm	137.9×66×25.5	ポート数	8
バッファメモリ	128kbytes(各ポートに動的割当て)	スイッチング方式	Store & Forward
オートネゴシエーション	対応(1000/100/10Mbps)	伝送方式	100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
アクセス方式	CSMA/CD	ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート
MACアドレステーブル	2048	付属品	ACアダプタ×1、壁掛けセット×1、取扱説明書

1000BASE-Tに対応した、8ポートスイッチングハブです。

ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。  
※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。

ファンレス仕様なので、動作音が静かです。

ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。

接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。

リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。

電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。

プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。

重量(g)	138	電源	AC100V
-------	-----	----	--------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.