

品番：EA764BY-71

品名：121x75x26mm [5ポ-ト]スイッチングハブ



販売価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
カタログ価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



全ポート2.5Gbpsに対応した5ポートのスイッチングハブ

### 仕様

メーカー	エレコム	型番	EHC-Q05MA2-HB
ポート数	5	規格	IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
接続方式	2.5GBASE-T/1000BASE-T /100BASE-TX/10BASE-T	電源	AC100~240V±10%(50/60Hz)
スイッチング方式	ストア&フォワード	通信方式	フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御	IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)	AutoMDI/MDI-X	対応
オートネゴシエーション	対応	コネクタ形状	RJ-45×5
適合ケーブル	2.5GBASE-T/1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上	バッファメモリー	1Mbytes(各ポートに動的割り当て)
スイッチングファブリック	25.0Gbps	最大パケット転送能力	18.6Mpps
パケット転送速度	3,720,238/パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095/パケット/秒(1000Mbps)、148,809/パケット/秒(100Mbps)、	MACアドレス登録数	16,384件(全ポート合計)

	14,880パケット/秒(10Mbps)		
ジャンボフレーム	対応 (10Kbytes)	ノンブロッキング	対応
EAP透過機能	対応	BPDU透過機能	対応
ループ検知・防止機能	ループ検知	PoE仕様	非対応
消費電力	5.3W(最大)	発熱量	約19.1kJ/h(最大)
省電力機能	らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)	エネルギー消費効率	0.5W/Gbps
最大実効伝送速度	12.5Gbps	測定時のポート速度とポート数	2.5Gbps:5ポート
冷却ファン	なし	盗難防止	セキュリティスロットなし
設置方法	水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)	壁掛け用穴	あり(間隔:99mm)
動作時環境条件	温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)	保管時環境条件	温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF	1,428,000時間@25℃、439,000時間@50℃	適合規格	VCCI ClassB
サイズ	121(W)×75(D)×26(H)mm(本体のみ)	重量	約270g(本体のみ)
色	ブラック	付属品	専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚

片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。

静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適。

ループ検知機能を搭載。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。

メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用し、長寿命設計を実現。

ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。

らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現。

EU RoHS指令準拠

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.