


品番：EA764C-100B

品名：0.2m モジュラーコード (6極2芯/フェライトコア付)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 21:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1921ページ		



ノイズに強いフェライトコア付シールドツイストモジュラーケーブル

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TEL-FST-02N2
カラー	シルバー	ケーブル長	0.2m
厚さ・幅	3.3mm・5.1mm	ケーブル	6極2芯仕様※両端のプラグは、一方が逆さまに取り付けられています。 ※NTT端子結線準拠でない6極2芯の機器は使用できません。
コネクタ	RJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ		

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。

ノイズに強いシールド付きツイストモジュラーケーブルに一体成形の高密度フェライトコアを取り付けており、ADSL・高速通信に最適です。

ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際に使用できます。

NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。※NTT端子結線準拠でない6極2芯の機器には使用できません。

<ご注意>※ケーブルの抜き差しの際にはプラグのツメを押した状態で行ってください。ケーブルを強く引っ張ると断線の原因になります。※ケーブルをステーブルや釘などで固定しないでください。※ケーブルを動かした際にノイズが入ったり音声がとぎれたりする場合には断線の可能性があります。使用を中止し、新しいものと交換してください。※本製品は屋内用です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.