

品番：EA764CD-66

品名：125V/12Ax2m 電源コード` (コンセント-PC接続/抜止黒



販売価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
カタログ価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 14:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1877ページ		



サーバーやPC、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	APW12-515C13LK02
カラー	ブラック	定格容量	12A・125V(1200Wまで)
コネクタ仕様	IEC C13・NEMA 5-15P(3Pプラグト ラッキング対策適用範囲拡大対応)	コード	HVCTF 1.25平方ミリメートル×3芯仕 上がり外形寸法 直径約7.8mm
コード長	2m	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用い ただけません。
認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合 品		

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。

独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。

サーバーールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。
<IEC C13・C14とは>※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

