


品番：EA764CD-67

品名：125V/12Ax1m 電源コード` (コンセント-PC接続/抜止青



販売価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1877ページ		



サーバーやPC、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	APW12-515C13LK01BL
カラー	ブルー	定格容量	12A・125V(1200Wまで)
コネクタ仕様	IEC C13・NEMA 5-15P(3Pプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応)	プラグ	平型2P+アースピン(NEMA 5-15P互換)
コード	HVCTF 1.25平方ミリメートル×3芯仕上り外形寸法 直径約7.8mm	コード長	1m
認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 《備考》※本製品は日本国内仕様です。国外では使用できません。		

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。

独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差し込み口に対応しています。

主な用途として、サーバーールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。

<IEC C13・C14とは>※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用いただけませんのでご注意ください。※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。

代替品

--	--



品番 EA764CD-65
コメント 黒

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.