

品番：EA764CG-20

品名：10m 光ファイバーケーブル(LCLC/マルチモード)



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 14:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1908ページ		



外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル(LC-LCコネクタ/マルチモードGI)

仕様

メーカー	エレコム	型番	OC-LCLC5/10
ファイバータイプ	マルチモード	コネクタ形状	LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
長さ(m)	10	ケーブル径	φ 2.0mm
光ファイバーコア径	50 μm	光ファイバークラッド径	125 μm
芯数	2	適合規格	1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FX
材質	PVC		

光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。

ギガビットイーサネット規格(1000BASE-LX/1000BASE-SX)伝送に対応した光ネットワークケーブルです。

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。

取り外し可能なプッシュプル方式のLCコネクタです。

信号の歪みを改善し、安定したデータ伝送が可能なグレーデッドインデックス・マルチモード(GI)です。

安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.