

品番 : EA764DA-12

品名 : 静脈認証装置(H-1)



販売価格	52,000円(税抜)／57,200円(税込)		
カタログ価格	52,000円(税抜)／57,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 17:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1931ページ		



静脈認証で万全のセキュリティ対策、コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	PC-KCA110
コネクタ	USB Type-A	インターフェイス	USB2.0
対応OS	日本語64ビット Windows 11 Version21H2 Windows 10 Home/Professional/ Enterprise(※1)(version 1511) (※2) Windows 8.1/Professional/ Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/ Professional/Home Premium (SP1) Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard(Update)(※3) Windows Server 2019/2016 日本語32ビット Windows 10 Home/Professional/ Enterprise(※1)(version 1511) (※2) Windows 8.1 /Professional/ Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/ Professional/Home Premium/ Starter(SP1)	登録データ数	100件

	Windows Vista Ultimate /Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic(SP2) ※1 Device Guardは対応していません。 ※2 2015年11月にリリースされた Updateに対応しています。 ※3 2014年4月にリリースされた Updateに対応しています。		
精度	本人拒否率(FFR):0.01% 他人受入率(FAR):0.0001%以下	ケーブル長	1.8m
サイズ	59(W)×82(D)×74(H)mm	重量	96g

コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る静脈認証装置。(据置型)

近赤外線を指に透過させて、カメラで認証する「透過光撮影方式」

Windowsログオン時に、IDとパスワード、またはパスワードの入力の代わりに、指静脈認証によるログオンができます。

上部のフードにより外光の影響を低減し、高い認証精度を実現します。

認証情報はサーバーやクラウドによる管理も可能です。※別途費用が必要です。

スクリーンセーバー解除時に指静脈認証を使用することができます。さらに、ボタンワンタッチでスクリーンセーバーを起動する設定が可能です。

認証サーバを必要としないアプリケーションや他の外部デバイスとの連携など、お客様のシステムに合わせて開発ができるソフトウェア開発ツールを用意しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.