

品番：EA764DA-15

品名：2次元バーコードリーダー(日本語QR対応)



販売価格	48,300円(税抜) / 53,130円(税込)		
カタログ価格	48,300円(税抜) / 53,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 23:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1872ページ		



日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-2DJP4BK
インターフェース	USB	PCS値	≧ 30%
読取深度	4 mil Code 39/30~80mm 5 mil Code 39/30~100mm 13 mil UPC-A/35~220mm 20 mil Code 39/55~300mm 6.67 mil PDF417/15~145mm 10 mil DataMatrix/23~130mm 20 mil QR Code/5~265mm	光源	赤色LED
走査速度	30フレーム/秒	消費電流	最大220mA
センサー	CMOS	読取可能コード(1次元)	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Composite EAN-8 / EAN13※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。

読取可能コード(2次元)	QR Code、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。	日本語QRコード	対応※出力先のソフトや文字の種類によっては対応できない場合があります。
サイズ	W90×H65×D165 mm	重量	約110g
耐衝撃性能	約1.2m	防水性能	IP42
付属品	USBケーブル、取扱説明書	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7	ケーブル長	2.5m

日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダーです。※出力先のソフト(エクセル・ワード)などによっては対応できない場合があります。

パソコン・スマートフォンなどの画面に表示されたコードを読み取ることも可能です。

2次元・1次元両方のコードの読み取りに対応しています。

専用のドライバなどが不要で、パソコンにつなぐだけですぐに使うことができます。

IP42の防塵・防水性能搭載と1.2mからの落下の衝撃に耐えられる性能です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ※金属面に直接印字されたバーコードの読み取りは非対応です。《ご注意》※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。

#### 代替品

	<b>品番</b>	EA764DA-15A
	<b>コメント</b>	変更点:外観、ケーブル長など

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.