

品番：EA764DA-17

品名：1次元バーコードリーダー(2.4GHzワイヤレス)



販売価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/18 19:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1925ページ		



視認性の良いレーザータイプのワイヤレスバーコードリーダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-WL1D1BK
インターフェース	USB HID	通信範囲	約100m※理論値になります。※推奨は10m程度。
メモリ	16MB	PCS値	20%
読取深度	code39/4mil 25-60 8mil 5-210 13mil 20-360 20mil 40-490 30mil 65-740EAN13/4mil 30-55 8mil 5-135 13mil 5-250 20mil 25-430 30mil 45-630※バーコードの解像度などにより異なります。	光源	可視光半導体レーザー（650nm）
走査速度(スキャンスピード)	300スキャン/秒	読取可能コード(1次元)	JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7 (Codabar)、Interleaved 2 of 5 (ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5、Chinese postal 2 of 5、UK

			/PLESSEYCode39 Full ASCII、Standard39※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。
読取方式	レーザー	分解能 1次元コード	0.1016mm4mil
読取角度	ピッチ/65°スキュー/55°チルト/30°	消費電流	動作時/80mA待機時/30mA
使用時間	約20時間、スキャン回数約40000回 ※スキャン回数は目安です。	サイズ	W170×D66×H98mm
重量	約200g	セット内容	本体、レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
対応機種	Windows搭載 (DOS/V)パソコン ※標準でUSBポート (Aタイプコネクタ)を持つ機種。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 《備考》※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利です。			
持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすいです。			
視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み、バーコードが密集していても読み取りやすいです。			
多数の1次元コードの読み取りに対応します。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りも可能です。			
読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。			
スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。《ご注意》※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。			
付属の充電ケーブルを使用して有線でもお使いいただけます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.