

品番：EA764DA-18

品名：2次元バーコードリーダー(ワイヤレス/充電クレードル)



販売価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
カタログ価格	31,600円(税抜) / 34,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 22:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1872ページ		



ワイヤレス(2.4G)対応の2次元バーコードリーダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-WL2D1BK
インターフェース	USB HID	通信範囲	約10m※理論値です。推奨距離は10m程度。
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー	PCS値	20%(大きいか等しい)
光源	赤色LED、白色LED	走査速度(スキャンスピード)	60フレーム/秒
動作時間/回数	15時間充電時間は約4.5時間	コネクタ形状	Type-C
読取可能コード(1次元)	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。	読取可能コード(2次元)	QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。
読取方式	CMOS640×480	分解能 2次元コード	0.2032mm8mil

分解能 1次元コード	0.1016mm4mil	読取角度	ピッチ/360°スキュー/60°チルト/65°
消費電流(動作時)	250mA	読み取り深度	1D/code 39 8mil 30-240code 39 13mil 60-360code 39 13mil 80-4502D/QR 25mil 30-270QR 35mil 35-360QR 45mil 50-440
サイズ	約W68.2×D83.7×H162.2mm	重量	約176g
セット内容	本体、レシーバー機能付き充電用クレードル(ケーブル長約1.5m)、取扱説明書、保証書	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 《備考》※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。		
2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。			
2.4Gのレシーバーは充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。			
バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。			
スマートフォンやパソコンの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。			
2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。			
どの向きからでもコードの読み取りが可能です。《ご注意》※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.