

品番：EA764DA-2

品名：1次元バーコードリーダー(自動読取対応/スタンド付)



販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/03 08:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1924ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-002
インターフェース	USB	読み取り可能コード種類	JAN, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 11, ISSN, ISBN, Code 93, ITF-6, ITF-14, Codabar, Code 128, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
対応コード	1次元	分解能	0.1mm(4mil)
距離	Code39(5mil):45~155mm EAN13(13mil):35~585mm	光源	赤色LED(610~640nm)
インジケータ	LED&ビープ音	消費電流	85mA/5VDC
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista	サイズ(W×D×H)mm	本体:65×90×160 スタンド:110×134×204
ケーブル長	2.4m	重量	本体:110g(ケーブル除く) スタンド:185g
付属品	スタンド、取扱説明書	防塵・防水規格	IP42

高性能CCDエンジンを搭載したバーコードリーダーです。

スタンド付きで、オートセンシング機能(自動読み取り機能)が使用可能です。

300スキャン/秒の高速読み取りが可能です。

USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。

読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。

USB Type-A

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.