

品番：EA764DA-22

品名：一次元ハンディスキャナ(Bluetooth)



販売価格	70,700円(税抜) / 77,770円(税込)		
カタログ価格	70,700円(税抜) / 77,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/26 17:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1925ページ		



#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	UF50PN4200AMV
対応OS	Windows10/8.1/8/7/Vista/XP /2000/Server2003(ドライバ対応 OS)	サイズ	56×113×132mm
重量	約127g	対応コード	1次元 AN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 等
接続方式	Bluetooth	周波数	2,402～2,480MHz
仕様	Ver 2.1 準拠	通信距離	10m
出力レベル	クラス2(最大4dBm)	プロファイル	SPP / HID
搭載電池	リチウムイオン、3.7 V、1100 mAh (typ.)	電池動作連続使用時間	48 時間以上。動作頻度: 10 秒毎にバーコードを2回読み取り / 通信: Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続 / 環境温湿度: 25℃常湿 / 電池の状態: 新品の電池を満充電/ブザーの設定: 有効、音量最大 / 振動モータの設定: 無効
CPU	32 bit CISC / 96 MHz	Flash ROM	512 Kbyte+32 Kbyte
インジケータLED	2色 2個 (赤・緑)、1色 2個 (青)	ブザー	音量 (3 段階)、音程調整可能

バイブレータ	強さ (3 段階)、長さ (4 段階) 調整可能	動作電圧範囲	5.0～6.5V
読み取り光源	赤色 LED × 1 個	読み取り方式	CCD リニアイメージセンサ
読み取り画素数	1,500 画素	視野角	水平:約50度
カラー	筐体:白		

読みとったデータをBluetoothでパソコンやタブレットへ送信する1次元コード対応、無線ハンディスキャナです。

読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読み取り作業員や読み取り時間の管理を行うことができます。

読み取り時にはブザー音、LEDが点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でもご利用いただけます。

特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃も可能です。

搭載バッテリーによる連続動作時間は約10時間です。

オートトリガー(紙面検知機能)を使って用紙をかざすだけでコードを読み取ります。

筐体は特殊抗菌仕様です

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.