

品番：EA764DA-24

品名：2次元バーコードリーダー(防水防塵)



販売価格	44,000円(税抜)／ 48,400円(税込)			
カタログ価格	44,000円(税抜)／48,400円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/18 16:59現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1925ページ			



2次元&1次元対応のバーコードリーダー。防水防塵対応。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-2D6
インターフェース	USB HID	コネクタ形状	USB A
バーコード種類	1次元/UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、Code 128/GS1-128、Code 39、Code 32、Code 11、Codabar、Interleaved 2 of 5、IATA 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 DataBar14、GS1 DataBar 14 Stacked、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、GS1 DataBar Limited、Composite Code-A、Composite Code-B、Composite Code-C2次元/PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、QR code、Micro QR code、Aztec Code、MaxiCode	PCS値	≧30%
光源	照明LED(白色)650±10nm、エイミング(赤色)650±10nm	センサー	CMOS(1280×800)
読取深度	Code 39(4mil)/40～100mm、	走査速度(スキヤンス	60フレーム/秒

	Code 39 (5mil) / 30～130mmUPC-A (100%) / 40～290mm、Code 39 (20mil) / 100～350mmPDF417 (5mil) / 20～150mm、DataMatrix (10mil) / 30～120mmQR Code (20mil) / 15～220m	ピード)	
日本語QRコード	対応※文字の種類によっては対応できない場合があります。	スキャン角度	ロール/±50°、ピッチ/ ±45°、スキュー/±360°
環境	使用温度/－20～50℃、使用湿度/5～95% (結露なきこと)、保存温度/－40～70℃	外乱光 (周囲照度)	80,000Lux以下
保護構造	IP67	読取可能コード (1次元)	JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7 (Codabar)、Interleaved 2 of 5 (ITF)、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、Code 11、Code 32、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded※Composite Code-A / Composite Code-B / Composite Code-C対応。※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。
読取可能コード (2次元)	QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Micro PDF417※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。	サイズ	約W70×D100×H170mm
重量	235g (ケーブル除く)	ケーブル長	1.8m
セット内容	取扱説明書、保証書	対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン ※USBインターフェースを持つ機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7		

IP67の防塵防水性能対応です。

2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。

USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。

読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。

スマートフォンやタブレット、パソコンなどの液晶の表示されたコードを読み取ることが可能です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。《ご注意》※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.