

品番：EA764DA-26

品名：2次元バーコードリーダー(Bluetooth/充電クレードル)



販売価格	31,800円(税抜)／ 34,980円(税込)		
カタログ価格	31,800円(税抜)／34,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2026/02/21 17:20現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-BT2D15
〈セット内容〉	充電クレードル、レシーバー、USBケーブル	インターフェース	USB HID
通信範囲	Bluetooth接続時/30m(Class1) 2.4G接続時/60m ※使用環境によって異なります。	電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)
防塵防水性能	IP42	適合規格	Bluetooth 4.2
メモリ	350KB ※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能	PCS値	15%
読取深度	【1次元】 CODE39/3mil 60-100mm、4mil 60-150mm、10mil 40-220mm、40mil 50-650mm UPC EAN/13mil 30-260mm 【2次元】 QR/20mil 30-320mm Data Matrix/8mil 40-135mm PDF417/8mil 20-200mm	光源	White LED Aiming LED/Red LED

走査速度（スキャンスピード）	30frame/sec	動作時間/回数	12時間 充電時間/7時間
読取可能コード（1次元）	JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite	読取可能コード（2次元）	QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、Codablock A、Codablock F
読取方式	CMOS	分解能 2次元コード	0.18mm QR PCS90%(7mil)
分解能 1次元コード	0.076mm CODE39 PCS90%(3mil)	読取角度	ピッチ/60° スキュー/55° チルト/360°
消費電流（動作時）	236mA	サイズ(W×D×H)mm	75×88×167
重量(g)	184	日本語QR	対応 ※iOS、Androidへの出力は対応しません。

USB/BT/2.4Gワイヤレスと、3種類の接続方法で使用可能な2次元バーコードリーダー
使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することができます。

メモリ機能内蔵。ネットワークの届かない場所でバーコードを読み取っても、あとからデータを転送することができます。

振動機能付き。
静かな場所や騒音のある場所でも、バーコードを読み取ったことが振動でわかります。

充電クレードル付き。使い終わったあとの収納もでき、置くだけで充電もできます。

2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので、紛失防止になります。

日本語QRの読み取りにも対応しています。
※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。
※Windows11のメモ帳では正常に出力が行われない場合があります。

〈対応機種〉
Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン、タブレット、iPad、iPhone
※Bluetoothを搭載する機種

〈対応OS〉
Windows 11・10
macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12、
macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
iOS 10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・18
iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18
Android 10・11・12・13・14・15

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

