

品番：EA764DA-4

品名：1次元レーザーバーコードリーダー(スタンド付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,000円(税抜)／13,200円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 12,000円(税抜)／13,200円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2025/05/05 19:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1924ページ                      |      |   |



1次元のバーコード読み取りが可能なレーザーバーコードリーダー

仕様

|          |                                    |         |                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー     | サンワサプライ                            | 型番      | BCR-006                                                                                                                    |
| インターフェース | USB仕様 Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1 上位互換) | バーコード種類 | JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 93、Code 128、EAN128、Codabar、Industioal 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI |
| PCS値     | ≧10%                               | 光源      | 可視光半導体レーザー (650nm)                                                                                                         |
| スキャンスピード | 300スキャン/秒                          | コネクタ形状  | USB Aコネクタ                                                                                                                  |
| 分解能      | 3mil                               | センサー    | レーザー                                                                                                                       |
| 保護構造     | IP54                               | 電源      | 5VDC                                                                                                                       |
| 読取深度     | 0-330mm                            | 消費電流    | 85mA                                                                                                                       |
| 耐外乱光     | 3000～8000lux                       | 耐衝撃性能   | 1.5m                                                                                                                       |
| スキュー角    | 65°                                | ピッチ角    | 55°                                                                                                                        |
| 環境       | 動作温度/0～50℃ 湿度/5～85%                | 読取可能コード | JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7                                                                                                   |

|                                                   |                                            |      |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | 保管温度/-40～70℃ 湿度<br>/5～85%※結露なきこと           |      | (Codabar)、Interleaved 2 of 5<br>(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、<br>Code 128、Matrix 2 of 5、MSI、<br>Code 93、GS1-128※バーコードのサ<br>イズや桁数によっては一部読み込みで<br>きないものがあります。 |
| サイズ                                               | W73×D175×H102mm                            | 重量   | 約246g                                                                                                                                                          |
| ケーブル長                                             | 約2m                                        | 付属品  | スタンド、取扱説明書                                                                                                                                                     |
| 対応機種                                              | Windows搭載(DOS/V)パソコン<br>※USBインターフェースを持つ機種。 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7                                                                                                                                          |
| 1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。                         |                                            |      |                                                                                                                                                                |
| CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。                         |                                            |      |                                                                                                                                                                |
| 操作のしやすいハンディタイプです。                                 |                                            |      |                                                                                                                                                                |
| オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。                    |                                            |      |                                                                                                                                                                |
| スタンド付きです。《ご注意》※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。    |                                            |      |                                                                                                                                                                |
| 付属のスタンドに設置することで、自動読み取り機能(オートセンシング機能)を使用することができます。 |                                            |      |                                                                                                                                                                |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.