

品番：EA764DB-12

品名：φ39x15.5mm BLEビーコン(加速度トリガ- /3個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 24,100円(税抜) / 26,510円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,100円(税抜) / 26,510円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/30 04:22現在) | | |
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1873ページ | | |



iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコン

仕様

| | | | |
|---------|--|-----------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BLEBC5 |
| 通信方式 | BLE | 通信距離 | 約1~100m(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。 |
| 発信間隔 | 100~5000ms ※推奨100~1000ms ※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。 | データフォーマット | iBeacon Eddystone (UID/URL /TLM) Info/Acc (加速度) |
| 防塵・防滴性能 | IP67相当 | センサー | 加速度・温度(内部) |
| スイッチ | 1個(内部) | 設定アプリ | BeaconSET+ |
| サイズ | 直径39×H15.5mm | 重量 | 約20g(電池含む) |
| 使用電池 | CR2477×1 ※電池交換が可能です。 ※電池は同梱しています。 | 電池寿命 | 数ヶ月~3年 ※設定により異なります。 |
| 動作環境 | -20~60℃ | セット内容 | 本体×1、ボタン電池(CR2477)×1、 |

| | | | |
|--|----------|--|--------------------------------|
| | | | 両面テープ×3、取扱説明書 ※電池は本体に実装済です。 |
| 対応OS | iOS 17~8 | | |
| iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 | | | |
| 加速度センサーを搭載しているため、動作を感知した情報をスマホなどに発信可能です。 | | | |
| 例えば店員の配置を見直し、効率的に接客、お客様が何に興味を持っているかマーケティングができます。 | | | |
| 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 | | | |
| IP67の防塵・防滴性があります。 | | | |
| 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消費を抑えます。 | | | |
| 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 | | | |
| 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 | | | |
| 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 | | | |
| パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 | | | |
| 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。 ※BLEレシーバーを別途ご用意ください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.