品番：EA764DB-12

品名：φ39x15.5mm BLEﾋﾞｰｺﾝ(加速度ﾄﾘｶﾞｰ/3個)

販売価格	21,700円（税抜）／ 23,870円（税込）			
カタログ価格	21,700円（税抜）／23,870円(税込)			
在庫数	最新在庫：0 （2025/08/02 23:25現在）			
商品入数	3	販売単位	St	
カタログページ				



iBeacon･Eddystoneに対応したBLEビーコン

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BLEBC5
通信方式	BLE	通信距離	約1～100m（8段階設定） ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
発信間隔	100～5000ms ※推奨100～1000ms ※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。	データフォーマット	iBeacon Eddystone（UID/URL/TLM）Info/Acc（加速度）
防塵･防滴性能	IP67相当	センサー	加速度･温度（内部）
スイッチ	1個（内部）	設定アプリ	BeaconSET+
サイズ	直径39×H15.5mm	重量	約20g（電池含む）
使用電池	CR2477×1 ※電池交換が可能です。 ※電池は同梱しています。	電池寿命	数ヶ月～3年 ※設定により異なります。
動作環境	−20～60℃	セット内容	本体×1、ボタン電池（CR2477）×1、

			両面テープ×3、取扱説明書 ※電池は本体に実装済です。
対応OS	iOS 17～8		

iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。
IP67の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1～100mまで8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100～5000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。 ※BLEレシーバーを別途ご用意ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.