

品名：φ 22x0.22mm NFCタグ(144byte/10枚/黒)



販売価格	2,100円(税抜)／2,310円(税込)		
カタログ価格	2,100円(税抜)／2,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/13 04:23現在)		
商品入数	10	販売単位	個
カタログページ	1928ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-NFCT1BK
カラー	ブラック	外形	丸型
サイズ	直径約22mm/1枚あたり	厚さ	0.22mm
重量	0.1g/1枚あたり	規格	ISO14443 type-A (NFCフォーラムではNFC type 2)
メモリサイズ	144bytes	IC	NXP NTAG213
動作周波数	13.56MHz	動作温度	0～70℃
セット内容	NFCタグ×10枚、簡易説明書、アルミシート×1 (スキミング防止用)	対応機種	NFCに対応したスマートフォン、タブレット、パソコン※iPhone (XS以降、iOS 13.1以降) では「ショートカット」と連携して使用できます。書き込みはできません。
入数	1シート(5枚)×2セット (合計10枚)		

自由に読み書きできるNFCタグシールです。

専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。
無線LANやBluetoothのON・OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。
サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。 ※Android専用の書き込みアプリです。アプリはAndroid専用ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取れます。
タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることができます。
上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。
会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品としての使用にも最適です。
22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。
お得な10枚セットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.