

品番：EA764GY-174

品名：[USBTypeC-HDMI] ディスプレイアダプター(4K対応)



販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1902ページ		



USB AまたはType-CからHDMIに変換し映像出力できるHDMIディスプレイアダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVU3HD4
USBハブ対応規格	USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠	通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5 Mbps
コネクタ	USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1 USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1 HDMIタイプA(19PIN)メス×1	電源	バスパワー
映像出力ポート形状	HDMIタイプA(19pin) メス×1	映像出力ポート対応解像度	3840×2160(30Hz)、3440×1440(30Hz)、2560×1440(60Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、800×600(56/60/75Hz)、640×480(60/75Hz)
最大対応解像度	4K/30Hz	最大接続可能台数	Windows/7台、mac/2台

消費電流	400mA(最大)	動作温度	0～50℃
動作湿度	10～90%(結露なきこと)	ケーブル長	0.1m
サイズ	W47×D90×H16mm	重量	約76g
セット内容	本体、取扱説明書	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン 【CPU】Intel Core i5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上 【RAM】8GBまたはそれ以上 【HDD】30MB以上の空きディスク容量があること。 Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。 ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB 5Gbpsの環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbpsポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
対応OS	Windows 11・10・8.1 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12～10.15		

USB AまたはType-CポートからHDMI出力が可能なHDMI変換コンバータです。

最大4K(3840×2160/30Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビ・モニタなどで高精細な4K解像度を出力することができます。

HDMIポートがないノートパソコンや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。

使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。

Windows搭載パソコンの場合、最大7台まで同時接続できマルチディスプレイ化することが可能です。
※ノートパソコンの画面を含めた場合は最大7台で最大8画面まで。

macOS搭載パソコンの場合、最大2台まで同時接続できマルチディスプレイ化することが可能です。
※ノートパソコンの画面を含めた場合は最大2台で最大3画面まで。

サンワサプライWebサイトよりドライバをダウンロード・インストールすることで簡単に使用できます。

USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。

持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。

《制限事項》

※本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続してください。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。

※本製品はHDCP機能には対応していません。

※本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。

※DirectX、OpenGL等のAPIは対応していません。クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応していません。

※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。

※本製品はWindows OS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)

※本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しない場合がございます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.