

品番：EA764TB-2

品名：10インチ タブレット(Wi-Fiモデル)



販売価格	29,300円(税抜) / 32,230円(税込)		
カタログ価格	29,300円(税抜) / 32,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 19:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	TE101N1-B
画面サイズ	10インチ	サイズ	243.2×9.5×162.2mm
重量	450g	材質	ポリカーボネート、ABS樹脂
メモリ	2GB	ストレージ	32GB
バッテリー容量	4080mAh	カメラ	リアカメラ: 200万画素 インカメラ: 200万画素
解像度	1280×800	スピーカー	8Ω 1W×2内臓
付属品	5V1A USB充電器、USB-Cケーブル、 クイックスタートガイド	OS	Android10
CPU	MediaTekR MT8167B 4コア 1.3GHz	GPU	IMG GE8300 @660MHz
microSD	Class10 128GBまで(UHS-II非対応)	WiFi	2.4GHz 802.11b/g/n

10インチの大画面  
動画視聴から、レシピサイトのチェックまで、大画面で見やすい。  
みんなに使いやすいエントリーモデルです。

広視野角の液晶を搭載

広い視野角で、豊かな階調と繊細な色彩を表現する“1280×800px”。  
角度が変わっても、ほぼ色味が変わらず忠実に色を再現。

#### 4つのCPUを搭載

4つのコアからなるCPUを搭載。  
安定したグラフィック処理を実現。

#### デュアルカメラ搭載

リアカメラ200万画素・インカメラ200万画素。  
いつでも手軽に、美しく撮影できます。

#### 長時間楽しめるバッテリー

“4080mAh”バッテリー内蔵で、長い時間使用できます。

#### 満足のストレージ容量

メインメモリ(2GB):データを一時的に保管しておく場所。  
ストレージ(32GB):アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。  
さらに、お手持ちのmicroSDカードを挿入すればストレージ容量を拡張可能です。

#### 画面モード・テーマを切り替えられる

夜間モード:画面が黄味がかかり、薄明かりの下でも見やすくなります。ブルーライトが少ない色合いになり、寝付きを良くする効果も期待できます。  
ダークテーマ:暗色系の配色に切り替えることで画面が暗くなり、光の量を減らして目の負担を軽くします。

#### 臨場感のある音を楽しむ

ステレオスピーカー搭載で、モノラルに比べて立体的で臨場感のある音に。  
動画視聴にもおすすめ。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.