


品番：EA764TB-3C

品名：10.1インチ タブレット

	販売価格	51,000円(税抜)／ 56,100円(税込)		
	カタログ価格	51,000円(税抜)／56,100円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/03 08:39現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	1912ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	TM103M4V1-B
サイズ(W×D×H)mm	243×8.7×166.5	画面サイズ	10.1インチ
重量(g)	585	材質	電機部品、液晶、プラスチック、ガラス
メモリ	4GB	ストレージ	128GB
バッテリー容量	7100mAh	解像度	1920×1200
OS	Android13	CPU	Mediatek MT8781 8コア
GPU	Mali-G57 MC2	付属品	USB ケーブル (Type A?Type C)×1、 カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 ※ケーブル長さ約1m
カメラ	アウトカメラ:約800万画素 インカメラ:約500万画素	WiFi	802.11 ac/a/b/g/n (2.4G+5G)
Bluetooth	Bluetooth(R)5.0	端子	Type-C 3.5mm
microSD	Class10 512GBまで (UHS-II非対応) ※microSDは付属していません		

迫力の大画面10.1インチのタブレットです。 書類や映像も見やすいサイズで楽しめます。
広視野角の液晶を搭載。角度が変わっても、色の変化が小さく忠実に色を再現。 WUXGA搭載でクリアな画質を楽しめます。
ナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 GPSセンサー／加速度センサー／近接センサー／照度センサー／地磁気センサー／ジャイロセンサー
7100mAhバッテリー内蔵。 残量を気にせず、満足するまで楽しめます。
8コアプロセッサ搭載。 作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
4つのスピーカー搭載。 タブレットを横向きに持った時に手がスピーカーに干渉しないから、映画や音楽鑑賞も快適楽しめます。
【Wi-Fi対応:2.4／5GHz】 Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。
【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】 Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.