

品番 : EA765MB-76

品名 : 8.4mmx22m テープのり(リリフロ/強力に貼れる)



販売価格	440円(税抜)／484円(税込)		
カタログ価格	440円(税抜)／484円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/16 05:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1854ページ		



仕様

メーカー	プラス(PLUS)	型番	TG-1222
仕様	2倍強粘着タイプ	テープ幅	8.4mm
長さ	22m	サイズ	24×93×45mm
カラー	レッド		

テープ交換式

巻き取りの不具合を検知し自動で修復。テープの絡まりがおきず、最後まで使用いただけます。

先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。紙面にカスが付着するのを防ぎます。

ボタンを押すだけで、キャップが開いて使用できます。

ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけ。はみ出さず糊付けができるガイド機能です。

カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。

室温15°C～35°Cの範囲でご使用ください。

凹凸面やざらざら面には適しません。

ユーザーを徹底研究! 独自機能が圧倒的なパフォーマンスを実現。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.