

品番：EA765ME-103

品名：2.0mm[HB]シャープペンシル



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/07/06 13:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1779ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	MH500HB
商品名	ユニホルダー	キャップカラー	黒
硬度	HB	機構	着脱式クリップ
全長	140.0mm	厚さ	10.0mm
軸径	φ9.0mm	芯径	2.0mm
重量	11.8g	軸仕上	軸:ABS樹脂 グリップ部:真鍮+ローレット加工+メッキ

芯ホルダー仕様

携帯型鉛筆

鉛筆の芯と同じ太さの芯を用いる事で、鉛筆の様な柔らかい書き味を実現

ノックをすると軸に収納された芯が「自重で落下する」仕組みの製品です。

芯の自重でちょうど良い長さになるよう調整し、芯を削りながら使っていきます。

軍手でもすべりにくいローレット金属のグリップです。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.